



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Zestyki pomocnicze P5X1011UL
Add-on auxiliary contacts for UL certified MCCBs.
Akcesoria do wyłączników kompaktowych zgodnych z UL

Właściwości styków pomocniczych

Rodzaj zestyku		1 C/O
Prąd roboczy termiczny umowny I _{th} , IEC	A	5
Znamionowe napięcie izolacji U _i IEC/EN	V	250
Min. conductivity		5V 160mA 30V 30mA

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	0.8
maks.	Nm	1
min.	I _{bin}	7
maks.	I _{bin}	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.		20
maks.		16

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką


min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Zaciski

Typ zacisków
Narzędzie do zacisków
Śruba
PZ2

Masa

g 40



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC