



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz
podnapięciowy
P5X14A400
Undervoltage trip
releases.
Akcesoria do
wyłączników
kompaktowych
zgodnych z IEC

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	380...440
Częstotliwość znamionowa	Hz	45...65
Holding consumption	VA	1.67
Release voltage	Us	35...70
Operating voltage	US	85...110
Średni czas otwarcia	ms	50

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków	min.	Nm	0.8
	maks.	Nm	1
	min.	Ibin	7
	maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu	AWG/Kcmil	min.	20
		maks.	16
	Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki	min.	mm ² 0.5
		maks.	mm ² 1.5
	Przekrój przewodu elastycznego z końcówką	min.	mm ² 0.5
		maks.	mm ² 1.5

Zaciski	Typ zacisków	Śruba
	Narzędzie do zacisków	PZ2
Masa	g	50



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC