



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz podnapięciowy P5X14A440UL Undervoltage trip releases for UL certified MCCBs. Akcesoria do wyłączników kompaktowych zgodnych z UL

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	440...480
Częstotliwość znamionowa	Hz	45...65
Holding consumption	VA	1.68
Release voltage	Us	35...70
Operating voltage	US	85...110
Średni czas otwarcia	ms	50

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	0.8
maks.	Nm	1
min.	Ibin	7
maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	20
maks.	16

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Zaciski

Typ zacisków	Śruba
Narzędzie do zacisków	PZ2

Masa

g	50
---	----



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC