



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz
podnapięciowy
P5X14E230UL
Undervoltage trip
releases for UL
certified MCCBs.
Akcesoria do
wyłączników
kompaktowych
zgodnych z UL

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	220...240
Znamionowe napięcie zasilania DC	VDC	250
Częstotliwość znamionowa	Hz	45...65
Holding consumption	VA	1.21
Release voltage	Us	35...70
Operating voltage	US	85...110
Średni czas otwarcia	ms	50

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	0.8
maks.	Nm	1
min.	Ibin	7
maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	20
maks.	16

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Zaciski

Typ zacisków
Narzędzie do zacisków
Śruba
PZ2

Masa

g 50



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC