



Przeznaczenie produktu

Seria produktu

Opis

Accessories for

Wyzwalacz wzrostowy P5X16E230UL Shunt trip releases for UL certified MCCBs. Akcesoria do wyłączników kompaktowych zgodnych z UL

Operational characteristics

Znamionowe napięcie zasilania AC	VAC	220...240
Znamionowe napięcie zasilania DC	VDC	250
Częstotliwość znamionowa	Hz	45...65
In-rush consumption	VA	1.80
Operating voltage	US	70...110
Średni czas otwarcia	ms	50

Właściwości mechaniczne

Moment obrotowy dokręcania zacisków

min.	Nm	0.8
maks.	Nm	1
min.	Ibin	7
maks.	Ibin	9

Przekrój przewodu

AWG/Kcmil

min.	20
maks.	16

Przekrój przewodu elastycznego bez końcówki

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Przekrój przewodu elastycznego z końcówką

min.	mm ²	0.5
maks.	mm ²	1.5

Zaciski

Typ zacisków	Śruba
Narzędzie do zacisków	PZ2

Masa

g	50
---	----



Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC