



Przeznaczenie produktu
Seria produktu

Opis

Accessories for

Napęd silnikowy
P5X191E110UL
Motor operator
for remote
operation for UL
certified MCCBs..
Akcesoria do
wyłączników
kompaktowych
zgodnych z UL

Operational characteristics

Znamionowe napięcie robocze	V	110VAC/DC
Prąd znamionowy (In)	A	≤0.5A
Operacje mechaniczne	cycles/h	120
Średni czas zamknięcia	ms	350
Średni czas otwarcia	ms	230
Pobór mocy	W	14


Właściwości mechaniczne


Masa	g	1300
------	---	------

Trwałość

mechaniczna	cycles	25000
-------------	--------	-------

Wymiary





Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

cULus

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC