



Przeznaczenie produktu  
Seria produktu

Opis

Accessories for

Napęd silnikowy  
P5X193E230  
Motor operator  
for remote  
operation.  
Akcesoria do  
wyłączników  
kompaktowych  
zgodnych z IEC

#### Operational characteristics

|                             |          |                 |
|-----------------------------|----------|-----------------|
| Znamionowe napięcie robocze | V        | 230VAC / 220VDC |
| Prąd znamionowy (In)        | A        | ≤2A             |
| Operacje mechaniczne        | cycles/h | 20              |
| Średni czas zamknięcia      | ms       | 700             |
| Średni czas otwarcia        | ms       | 420             |
| Pobór mocy                  | W        | 35              |


#### Właściwości mechaniczne


|      |   |      |
|------|---|------|
| Masa | g | 3500 |
|------|---|------|

#### Trwałość

|             |        |       |
|-------------|--------|-------|
| mechaniczna | cycles | 10000 |
|-------------|--------|-------|

#### Wymiary





**Note:** Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Schemat połączeń elektrycznych

Certyfikaty i zgodność

Certyfikaty

Klasyfikacja ETIM

EC000066 - Stycznik mocy, przełączanie AC