



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Descriere

Accesorii pt

CONTACTE
AUXILIARE
P5X1011
Add-on auxiliary
contacts.
Accessories for
IEC-compliant
MCCBs

Caracteristici contacte auxiliare

Tip de contact		1 C/O
Curent termic convențional în aer liber Ith IEC	A	5
Tensiune nominală de izolație Ui IEC/EN	V	250
Min. conductivitate		5V 160mA 30V 30mA

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale

min	Nm	0.8
max	Nm	1
min	Ibin	7
max	Ibin	9

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil

min		20
max		16

Sectiune conductor flexibil fara pin

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Sectiune conductor flexibil cu pin


min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Terminale

Tip Instrument	Șurub PZ2
-------------------	--------------

Greutate

g	40
---	----



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC