



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Descriere
Accesorii pt

Declanșare
tensiune minimă
P5X14A440UL
Undervoltage trip
releases for UL
certified MCCBs.
Accessories for
UL-compliant
MCCBs

Caracteristici operaționale

Tensiunea nominală de alimentare	VAC	440...480
Frecvența nominală	Hz	45...65
Deținerea consumului	VA	1.68
Tensiunea de eliberare	Us	35...70
Tensiunea de operare	US	85...110
Timp mediu de deschidere	ms	50

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil	min		20
	max		16
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5

Terminale

	Tip	Șurub
	Instrument	PZ2

Greutate	g	50
----------	---	----



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC