



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Descriere
Accesorii pt

Declanşare
tensiune minimă
P5X14E048UL
Undervoltage trip
releases for UL
certified MCCBs.
Accessories for
UL-compliant
MCCBs

Caracteristici operaţionale

Tensiunea nominală de alimentare	VAC	48
Tensiunea nominală de alimentare	VDC	48
Frecvenţa nominală	Hz	45...65
Deţinerea consumului	VA	1.09
Tensiunea de eliberare	Us	35...70
Tensiunea de operare	US	85...110
Timp mediu de deschidere	ms	50

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil	min		20
	max		16
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5

Terminale

	Tip	Şurub
	Instrument	PZ2
Greutate		g 50



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC