



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Descriere
Accesorii pt

Declanșare
tensiune minimă
P5X14E110
Undervoltage trip
releases.
Accessories for
IEC-compliant
MCCBs

Caracteristici operaționale

Tensiunea nominală de alimentare	VAC	110...130
Tensiunea nominală de alimentare	VDC	110...130
Frecvența nominală	Hz	45...65
Deținerea consumului	VA	0.73
Tensiunea de eliberare	Us	35...70
Tensiunea de operare	US	85...110
Timp mediu de deschidere	ms	50

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil	min	20
	max	16

Sectiune conductor flexibil fara pin

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Sectiune conductor flexibil cu pin

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Terminale

Tip	Șurub
Instrument	PZ2

Greutate	g	50
----------	---	----



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC