



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Descriere
Accesorii pt

Declanșare
tensiune minimă
P5X14E230
Undervoltage trip
releases.
Accessories for
IEC-compliant
MCCBs

Caracteristici operaționale

Tensiunea nominală de alimentare	VAC	220...240
Tensiunea nominală de alimentare	VDC	250
Frecvența nominală	Hz	45...65
Deținerea consumului	VA	1.21
Tensiunea de eliberare	Us	35...70
Tensiunea de operare	US	85...110
Timp mediu de deschidere	ms	50

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sectiunea conductorului	AWG/Kcmil		
	min		20
	max		16
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5

Terminale	Tip	Șurub
	Instrument	PZ2

Greutate	g	50
----------	---	----



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC