



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Descriere
Accesorii pt

Bobine de deschidere
P5X16D012
Shunt trip releases.
Accessories for IEC-compliant MCCBs

Caracteristici operaționale			
Tensiunea nominala de alimentare	VDC	12	
Frecvența nominală	Hz	45...65	
Tensiunea de operare	US	70...110	
Timp mediu de deschidere	ms	50	
Consumul de energie	W	0.36	
Caracteristici mecanice			
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil	min		20
	max		16
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Terminale	Tip	Șurub	
	Instrument	PZ2	
Greutate		g	50



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC