



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Descriere
Accesorii pt

Bobine de deschidere
P5X16E024
Shunt trip releases.
Accessories for IEC-compliant MCCBs

Caracteristici operaționale

Tensiunea nominala de alimentare	VAC	24
Tensiunea nominala de alimentare	VDC	24
Frecvența nominală	Hz	45...65
Consum in rush	VA	0.58
Tensiunea de operare	US	70...110
Timp mediu de deschidere	ms	50

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	Ibin	7
	max	Ibin	9

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil	min		20
	max		16
Sectiune conductor flexibil fara pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Sectiune conductor flexibil cu pin	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5

Terminale

	Tip	Șurub
	Instrument	PZ2

Greutate	g	50
----------	---	----



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC