



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Descriere

Accesorii pt

Bobine de deschidere
P5X16E110
Shunt trip releases.
Accessories for IEC-compliant MCCBs

Caracteristici operaționale

Tensiunea nominala de alimentare	VAC	110...130
Tensiunea nominala de alimentare	VDC	110...130
Frecvența nominală	Hz	45...65
Consum in rush	VA	1.36
Tensiunea de operare	US	70...110
Timp mediu de deschidere	ms	50

Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale

min	Nm	0.8
max	Nm	1
min	Ibin	7
max	Ibin	9

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil

min	20
max	16

Sectiune conductor flexibil fara pin

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Sectiune conductor flexibil cu pin

min	mm ²	0.5
max	mm ²	1.5

Terminale

Tip	Șurub
Instrument	PZ2

Greutate

g	50
---	----



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC