



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Descriere

Accesorii pt

Bobine de deschidere  
P5X16E230  
Shunt trip releases.  
Accessories for IEC-compliant MCCBs

#### Caracteristici operaționale

|                                  |     |           |
|----------------------------------|-----|-----------|
| Tensiunea nominala de alimentare | VAC | 220...240 |
| Tensiunea nominala de alimentare | VDC | 250       |
| Frecvența nominală               | Hz  | 45...65   |
| Consum in rush                   | VA  | 1.80      |
| Tensiunea de operare             | US  | 70...110  |
| Timp mediu de deschidere         | ms  | 50        |

#### Caracteristici mecanice

Cuplu de strângere pentru terminale

|     |      |     |
|-----|------|-----|
| min | Nm   | 0.8 |
| max | Nm   | 1   |
| min | Ibin | 7   |
| max | Ibin | 9   |

Sectiunea conductorului

AWG/Kcmil

|     |    |
|-----|----|
| min | 20 |
| max | 16 |

Sectiune conductor flexibil fara pin

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 1.5 |

Sectiune conductor flexibil cu pin

|     |                 |     |
|-----|-----------------|-----|
| min | mm <sup>2</sup> | 0.5 |
| max | mm <sup>2</sup> | 1.5 |

Terminale

|            |       |
|------------|-------|
| Tip        | Șurub |
| Instrument | PZ2   |

Greutate

|   |    |
|---|----|
| g | 50 |
|---|----|



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC