



Denumirea produsului
Denumirea tipului de produs
Descriere
Accesorii pt

Bobine de deschidere
P5X16E230UL
Shunt trip releases for UL certified MCCBs.
Accessories for UL-compliant MCCBs

Caracteristici operaționale			
Tensiunea nominala de alimentare	VAC	220...240	
Tensiunea nominala de alimentare	VDC	250	
Frecvența nominală	Hz	45...65	
Consum in rush	VA	1.80	
Tensiunea de operare	US	70...110	
Timp mediu de deschidere	ms	50	
Caracteristici mecanice			
Cuplu de strângere pentru terminale	min	Nm	0.8
	max	Nm	1
	min	lbin	7
	max	lbin	9
Sectiunea conductorului			
AWG/Kcmil	min		20
	max		16
Sectiune conductor flexibil fara pin			
	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Sectiune conductor flexibil cu pin			
	min	mm ²	0.5
	max	mm ²	1.5
Terminale			
	Tip Instrument		Șurub PZ2
Greutate		g	50



Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC