



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Descriere

Accesorii pt

Operator de motor
P5X191D024UL
Motor operator for remote operation for UL certified MCCBs..
Accessories for UL-compliant MCCBs

Caracteristici operaționale

Tensiune nominală de funcționare	V	24VDC
Curent nominal (In)	A	≤2.5A
Funcționare mecanică	cycles/h	120
Timp mediu de închidere	ms	350
Timp mediu de deschidere	ms	230
Consumul de energie	W	14


Caracteristici mecanice


Greutate	g	1300
----------	---	------

Operațiuni

Durata de viața mecanică	cycles	25000
--------------------------	--------	-------

Dimensiuni





Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

cULus

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC