



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Descriere

Accesorii pt

Operator de motor  
P5X193E110  
Motor operator for remote operation.  
Accessories for IEC-compliant MCCBs

#### Caracteristici operaționale

|                                  |          |           |
|----------------------------------|----------|-----------|
| Tensiune nominală de funcționare | V        | 110VAC/DC |
| Curent nominal (In)              | A        | ≤2A       |
| Funcționare mecanică             | cycles/h | 20        |
| Timp mediu de închidere          | ms       | 700       |
| Timp mediu de deschidere         | ms       | 420       |
| Consumul de energie              | W        | 35        |


#### Caracteristici mecanice


|          |   |      |
|----------|---|------|
| Greutate | g | 3500 |
|----------|---|------|

#### Operațiuni

|                          |        |       |
|--------------------------|--------|-------|
| Durata de viața mecanică | cycles | 10000 |
|--------------------------|--------|-------|

#### Dimensiuni





**Note:** Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC