



Denumirea produsului

Denumirea tipului de produs

Descriere

Accesorii pt

Operator de motor
P5X193E230
Motor operator for remote operation.
Accessories for IEC-compliant MCCBs

Caracteristici operaționale

Tensiune nominală de funcționare	V	230VAC / 220VDC
Curent nominal (In)	A	≤2A
Funcționare mecanică	cycles/h	20
Timp mediu de închidere	ms	700
Timp mediu de deschidere	ms	420
Consumul de energie	W	35


Caracteristici mecanice


Greutate	g	3500
----------	---	------

Operațiuni

Durata de viața mecanică	cycles	10000
--------------------------	--------	-------

Dimensiuni





Note: Connect an NC contact of an alarm switch contact block in series with S4 to prevent remote closing of the MCCB after tripping due to overcurrent or short circuit.

Diagrame de cablare

Certificari si conformitate

Certificate

Clasificare ETIM

EC000066 - Contactor de putere, comutare AC