LMPB6744S02

MONOBLOCK MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON ACTUATOR, RED, LATCH, PULL TO RELEASE. Ø40MM. FOR EMERGENCY STOPPING, ISO13850 COMPLIANT 2NC SPRING TERMINALS



Obecné charakteristiky			
Barva			Červený
Typ poloh			Monoblok s hřibovitým knoflíkem
IEC stupeň krytí			IP66 na čelní straně, IP20 na svorkách
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	400
IEC Konvenční tepelný proud volného vzduchu Ith ≤ 40°C		A	8
Vodivost			3V 3mA
Označení dle UL/CSA a IEC/EN 60947-5-1			B300 R300
Provozní proud AC12			
	12V	A	8
	24V	A	8
	120V	A	8
	240V	A	6
	380V	A	3.8
Provozní proud AC15			
	12V	A	8
	24V	A	8
	120V	A	6
	240V	A	3
	380V	A	1.9
Provozní proud DC12			
	12V	A	2.5
	24V	A	2.5
	125V	A	1.1
	250V	A	0.55
	400V	A	0.3
Provozní proud DC13			
	12V	A	2.5
	24V	A	2.5
	125V	A	0.55
	250V	A	0.27
	400V	A	0.15
Provoz			
Elektrická životnost		cycles	100000
Mechanické vlastnosti			
Mechanická životnost		cycles	300000
Průřez vodiče			
	Průřez vodiče AWG/kcmil		
	min.		26
	max.		16
	IEC		

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	min.	mm²	0.2
	max.	mm²	1.5

Technické údaje UL

Stupeň krytí UL	Typ 1, 4X pro vnitřní použití a 13

Okolní podmínky

Teplota


Provozní teplota

min.	°C	-25
max.	°C	+70


Skladovací teplota

min.	°C	-40
max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení



Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.