
LP4P1B5600

CONTROL STATION FOR 40MM PROFILE RAILS WITH MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON, LATCH, TURN TO RELEASE FOR EMERGENCY STOPPING, 2NC



Obecné charakteristiky			
Barva			Žlutý
Konfigurace kontaktů			2NC
IEC stupeň krytí			IP65
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité provozní napětí		VAC	5…35 VAC/DC
Jmenovitý provozní proud		mA	1...100
Maximální spotřeba energie		mW	250
Provoz			
Elektrická životnost		cycles	50.000
B10d		cycles	130.000
Mechanické vlastnosti			
Připojení			4pinový konektor M12
Upevnění			Pro 40mm profilové lišty
Hmotnost		g	'108
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Typ 1
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80

Rozměry




Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

LP4P1B5600

CONTROL STATION FOR 40MM PROFILE RAILS WITH MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON, LATCH, TURN TO RELEASE FOR EMERGENCY STOPPING, 2NC



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 No. 60947-1-13
CSA C22.2 No. 60947-5-1-14
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL508A

Certifikáty

UR

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.