
LP4P1B8100L

CONTROL STATION FOR 40MM PROFILE RAILS WITH IO-LINK INTERFACE AND FLUSH ILLUMINATED PUSHBUTTON LED RGB, 1NO



Obecné charakteristiky			
Barva			Šedá
Konfigurace kontaktů			1NO
IEC stupeň krytí			IP65
Elektrické vlastnosti			
Jmenovitý provozní proud		mA	1...100
Napájení napětí (DC)		V	19.2…28.8V
Maximální spotřeba energie		mW	250
Provoz			
Elektrická životnost		cycles	1.000.000
B10d		cycles	1.300.000
Mechanické vlastnosti			
Připojení			4pinový konektor M12
Upevnění			Pro 40mm profilové lišty
Hmotnost		g	115
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Typ 1
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+60
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80

Rozměry



Schémata zapojení

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 No. 60947-1-13
CSA C22.2 No. 60947-5-1-14
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL 60947-1

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

	UL 60947-5-1
	UL508A
Certifikáty	
	cURus

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.