
LP4P2B5900

CONTROL STATION FOR 40MM PROFILE RAILS WITH MUSHROOM HEAD PUSHBUTTON, LATCH, TURN TO RELEASE FOR EMERGENCY STOPPING, 2NC AND WHITE FLUSH ILLUMINATED PUSHBUTTON, SPRING RETURN, 5…35VAC/DC, 1NO




Obecné charakteristiky			
Barva			Žlutý
Konfigurace kontaktů			2NC+1NO
Počet pinů LED			5-6
IEC stupeň krytí			IP65
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité provozní napětí		VAC	5…35 VAC/DC
Jmenovitý provozní proud		mA	1...100
Maximální spotřeba energie		mW	250
Provoz			
Elektrická životnost		cycles	50.000
B10d		cycles	130.000
Mechanické vlastnosti			
Připojení			8pinový konektor M12
Upevnění			Pro 40mm profilové lišty
Hmotnost		g	116
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Typ 1
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 No. 60947-1-13
CSA C22.2 No. 60947-5-1-14
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL 60947-5-5
UL508A

Certifikáty

UR

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.