
LP4P2B8902

CONTROL STATION FOR 40MM PROFILE RAILS WITH RED EXTENDED PUSHBUTTON WITH "O" SYMBOL SPRING RETURN, 1NC AND GREEN FLUSH PUSHBUTTON WITH "I" SYMBOL SPRING RETURN, 1NO




Obecné charakteristiky			
Barva			Šedá
Konfigurace kontaktů			1NC+1NO
IEC stupeň krytí			IP65
Elektrické vlastnosti			
Jmenovité provozní napětí		VAC	5…35 VAC/DC
Jmenovitý provozní proud		mA	1...100
Maximální spotřeba energie		mW	250
Provoz			
Elektrická životnost		cycles	1.000.000
B10d		cycles	1.300.000
Mechanické vlastnosti			
Připojení			4pinový konektor M12
Upevnění			Pro 40mm profilové lišty
Hmotnost		g	105
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Typ 1
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+80

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 No. 60947-1-13
CSA C22.2 No. 60947-5-1-14
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL 60947-1
UL 60947-5-1
UL508A

Certifikáty

cURus

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.