
# LP4P2B8903

CONTROL STATION FOR 40MM PROFILE RAILS WITH RED EXTENDED ILLUMINATED PUSHBUTTON WITH "O" SYMBOL SPRING RETURN, 5...35VAC/DC, 1NC AND GREEN FLUSH ILLUMINATED PUSHBUTTON WITH "I" SYMBOL SPRING RETURN, 5…35VAC/DC, 1NO




| | | | |
|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | |
| Barva | | | Šedá |
| Konfigurace kontaktů | | | 1NC+1NO |
| Počet pinů LED | | | 7-8 and 5-6 |
| IEC stupeň krytí | | | IP65 |
| **Elektrické vlastnosti** | | | |
| Jmenovité provozní napětí | | VAC | 5…35 VAC/DC |
| Jmenovitý provozní proud | | mA | 1...100 |
| Maximální spotřeba energie | | mW | 250 |
| **Provoz** | | | |
| Elektrická životnost | | cycles | 1.000.000 |
| B10d | | cycles | 1.300.000 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | |
| Připojení | | | 8pinový konektor M12 |
| Upevnění | | | Pro 40mm profilové lišty |
| Hmotnost | | g | 105 |
| **Technické údaje UL** | | | |
| Stupeň krytí UL | | | Typ 1 |
| **Okolní podmínky** | | | |
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +80 |

## Rozměry




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 No. 60947-1-13 |
| CSA C22.2 No. 60947-5-1-14 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL 60947-1 |
| UL 60947-5-1 |
| UL508A |

Certifikáty

cURus


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.