
LPCB2102

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, S NÁVRATEM, SE SYMBOLEM Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, VYSTOUPLÝ, 0/ČERNÝ



Obecné charakteristiky			
Barva			Černý
Typ poloh			Vystouplé tlačítko
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K
Mechanické vlastnosti			
Ovládací síla		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost		cycles	5000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120
Hmotnost		g	27
Technické údaje UL			
Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K
Okolní podmínky			
Teplota			
	Provozní teplota		
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
	Skladovací teplota		
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- CCC
- cULus
- EAC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

RINA

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.