LPCB6634

HŘIBOVÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, UVOLNIT OTOČENÍM, Ø30MM. PRO BEZP. STOP. ISO 13850. ČERVENÝ



Obecné charakteristiky

Barva			Červený
Typ poloh			Tlačítko s hřibovitým knoflíkem
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost - ovladače s aretací		cycles	300000
Montážní adaptér			LPXAU120
Hmotnost		g	79

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

- CSA C22.2 n° 14
- IEC/EN/BS 60947-1
- IEC/EN/BS 60947-5-1
- UL508

Certifikáty

- CCC
- cULus
- EAC
- RINA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

UL

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001038 - Hřibové tlačítko

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.