LPCB6742

HŘIBOVÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, UVOLNIT VYTAŽENÍM, Ø40MM. PRO NORMÁLNÍ STOP. ČERNÝ



Obecné charakteristiky

Barva			Černý
Typ poloh			Tlačítko s hřibovitým knoflíkem
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost - ovladače s aretací		cycles	300000
Montážní adaptér			LPXAU120
Hmotnost		g	97

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC
RINA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0

EC001038 - Hřibové tlačítko

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.