LPCB6844R3433E

HŘIBOVÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, UVOLNIT KLÍČEM, Ø40MM. PRO NORMÁLNÍ STOP. ČERVENÝ. ODLIŠNÝ KLÍČ



Obecné charakteristiky

Barva			Červený
Typ poloh			Tlačítko s hřibovitým knoflíkem
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost - ovladače s aretací		cycles	300000
Montážní adaptér			LPXAU120
Hmotnost		g	83


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	CCC
	cULus
	EAC
	RINA

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

UL

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC001038 - Hřibové tlačítko

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.