# LPCBL205

PODSVÍCENÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, S NÁVRATEM Ø22MM ŘADA PLATINUM
CHROMOVANÝ PLAST, VYSTOUPLÝ, ŽLUTÝ



## Obecné charakteristiky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Barva | | | Žlutý |
| Typ poloh | | | Vystouplé tlačítko |
| Materiál | | | Polyamid |
| IEC stupeň krytí | | | IP66, IP67 a IP69K |

## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Ovládací síla | | kg-lb | <0.5Kg / 1.1lb |
| Mechanická životnost - ovladače s návratem | | cycles | 5000000 |
| Montážní adaptér | | | LPXAU120 |
| Hmotnost | | g | 27 |


## Technické údaje UL

| | | | |
|---|---|---|---|
| Stupeň krytí UL | | | Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |

## Okolní podmínky

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +85 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

| | |
|---|---|
| V souladu | |
| | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| | UL508 |
| Certifikáty | |
| | CCC |
| | cULus |
| | EAC |
| | RINA |

## Klasifikace ETIM


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC000221 - Tlačítko do panelu


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.