LPCBL7233

DVOUTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, S NÁVRATEM, BÍLÝ INDIKÁTOR Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, 1 VYSTOUPLÝ A 1 LÍCUJÍCÍ TLAČÍTKA. OBĚ S NÁVRATEM, ZELENÝ - ČERVENÝ/START - STOP



Obecné charakteristiky

Barva			Zelená, červená
Typ poloh			Dvojité s jedním vystouplým a jedním lícujícím tlačítkem
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost		cycles	1000000
Montážní adaptér			LPXAU120
Hmotnost		g	30


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	CCC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

cULus
EAC
RINA

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.