LPCD01L050

KOMUNIKAČNÍ KONEKTOR Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, USB TYPE 3.0, A SAMICE/A SAMEC TYP S KABELEM 0,5M



Obecné charakteristiky

Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP65 čelně a IP20 zezadu

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	50

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000797 - USB rozbočovač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.