LPCD03

KOMUNIKAČNÍ KONEKTOR Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, USB TYPE 3.0, A/B TYP



Obecné charakteristiky

Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP65 čelně a IP20 zezadu

Elektrické vlastnosti

Jmenovité izolační napětí Ui IEC/EN		V	5VAC/DC
Přechodový odpor kontaktu		mΩ	≤30

Mechanické vlastnosti

Hmotnost		g	18


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu		
	CSA C22.2 n° 14	
	IEC/EN/BS 60947-1	
	IEC/EN/BS 60947-5-1	
	UL508	
Certifikáty		
	cULus	
	EAC	

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000797 - USB rozbočovač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.