LPCR1003

MECHANICKÉ RESETOVACÍ TLAČÍTKO, KOMPLETNÍ, S NÁVRATEM Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, LÍCUJÍCÍ. NASTAVITELNÁ DÉLKA 0...150MM/5.9IN, ZELENÝ



Obecné charakteristiky

Barva		Zelená
Typ poloh		Lícující tlačítko mechanického resetu
Materiál		Polyamid
IEC stupeň krytí		IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost	cycles	5000000
Upevnění		Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér		LPXAU120
Hmotnost	g	28

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL	Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

cULus
EAC
RINA

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.