LPCS120

OTOČNÝ OVLADAČ KRUHOVÝ Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, 2 POLOHY, 0 - 1



Obecné charakteristiky

Barva			Černý
Typ poloh			0 - 1
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost		cycles	1000000
Montážní adaptér			LPXAU120
Hmotnost		g	37


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu		
	CSA C22.2 n° 14	
	IEC/EN/BS 60947-1	
	IEC/EN/BS 60947-5-1	
	UL508	
Certifikáty		
	CCC	
	cULus	

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000222 - Přepínač (volič) do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.