LPCS332R421E

OTOČNÝ OVLADAČ S KLÍČEM Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, 3 POLOHY, 1 - 0 - 2 S ODLIŠNÝM KLÍČEM. VYJMOUT V 1



Obecné charakteristiky

Barva		Černý
Typ poloh		1 - 0 - 2, vyjmutí klíče v 1
Materiál		Polyamid
IEC stupeň krytí		IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost	cycles	1000000
Montážní adaptér		LPXAU120
Hmotnost	g	60

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL		Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0

EC000222 - Přepínač (volič) do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.