LPCS350R622E

OTOČNÝ OVLADAČ S KLÍČEM Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, 3 POLOHY, 1 > 0 - 2 S ODLIŠNÝM KLÍČEM. VYJMOUT V 0



Obecné charakteristiky

Barva			Černý
Typ poloh			1 > 0 - 2, vyjmutí klíče v 0
Materiál			Polyamid
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost		cycles	1000000
Montážní adaptér			LPXAU120
Hmotnost		g	60


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	CCC
	cULus

Klasifikace ETIM

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.

ETIM 8.0	EC000222 - Přepínač (volič) do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.