
# LPCZSA

TRVALÝ NEBO PULZNÍ TÓN MONOBLOK BZUČÁK Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, 9-15VAC/DC, IP40 - 90DB




| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Obecné charakteristiky** | | | | |
| Typ poloh | | | | Bzučák |
| Materiál | | | | Polyamid |
| IEC stupeň krytí | | | | IP40 čelně IP20 ze zadu |
| **Elektrické vlastnosti** | | | | |
| Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp | | | kV | 4 |
| Jmenovitý kmitočet | | | Hz | 50-60 |
| Napájení napětí (AC) | | | V | 9…15 |
| Napájení napětí (DC) | | | V | 9…15 |
| **Mechanické vlastnosti** | | | | |
| Utahovací moment pro svorky max. | | | Nm | 0.5 |
| Šroubovák | | | | Plochá hlava: 0.6x3.5mm/0.02x0. |
| Průřez vodiče | | | | |
| | Průřez vodiče AWG/kcmil | | | |
| | | min. | | 24 |
| | | max. | | 14 |
| | IEC | | | |
| | | min. | mm² | 0.5 |
| | | max. | mm² | 2.5 |
| Hmotnost | | | g | 20 |
| **Technické údaje UL** | | | | |
| Stupeň krytí UL | | | | 1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně |
| **Okolní podmínky** | | | | |
| Teplota | | | | |
| | Provozní teplota | | | |
| | | min. | °C | -25 |
| | | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | | |
| | | min. | °C | -40 |
| | | max. | °C | +85 |

## Rozměry




## Schémata zapojení


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

| |
|---|
| CCC |
| cULus |
| EAC |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000130 - Akustická signalizace |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.