
LPCZSM

TRVALÝ NEBO PULZNÍ TÓN MONOBLOK BZUČÁK Ø22MM ŘADA PLATINUM CHROMOVANÝ PLAST, 185-265VAC/DC, IP40 - 90DB




Obecné charakteristiky				
Typ poloh				Bzučák
Materiál				Polyamid
IEC stupeň krytí				IP40 čelně IP20 ze zadu
Elektrické vlastnosti				
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp			kV	4
Jmenovitý kmitočet			Hz	50-60
Napájení napětí (AC)			V	185…265
Napájení napětí (DC)			V	185…265
Mechanické vlastnosti				
Utahovací moment pro svorky max.			Nm	0.5
Šroubovák				Plochá hlava: 0.6x3.5mm/0.02x0.
Průřez vodiče				
	Průřez vodiče AWG/kcmil			
		min.		24
		max.		14
	IEC			
		min.	mm²	0.5
		max.	mm²	2.5
Hmotnost			g	20
Technické údaje UL				
Stupeň krytí UL				1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně
Okolní podmínky				
Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Schémata zapojení

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

CCC
cULus
EAC

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000130 - Akustická signalizace

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.