LPFB2132

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, S NÁVRATEM, SE SYMBOLEM Ø30MM ZAPUŠTĚNÁ KOVOVÁ ŘADA PLATINUM, VYSTOUPLÝ, STOP/ČERNÝ



Obecné charakteristiky

Barva			Černý
Typ poloh			Vystouplé tlačítko
Materiál			Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla		kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost		cycles	5000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.