LPFD01L100

KOMUNIKAČNÍ KONEKTOR Ø30MM ZAPUŠTĚNÁ KOVOVÁ ŘADA PLATINUM, USB TYPE 3.0, A SAMICE/A SAMEC TYP S KABELEM 1M



Obecné charakteristiky

Materiál	Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu
IEC stupeň krytí	IP65 on front

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL	1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K čelně

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002780 - Interface modul

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.