LPFS360

OTOČNÝ OVLADAČ S KLÍČEM Ø30MM ZAPUŠTĚNÁ KOVOVÁ ŘADA PLATINUM, 3 POLOHY, 1 - 0 < 2. VYJMOUT V 0



Obecné charakteristiky

Barva			Černý
Typ poloh			1 - 0 < 2, vyjmutí klíče v 0
Materiál			Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost		cycles	1000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-25
		max. °C	+70
	Skladovací teplota		
		min. °C	-40
		max. °C	+85

Rozměry



Key

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu		
	CSA C22.2 n° 14	
	IEC/EN/BS 60947-1	
	IEC/EN/BS 60947-5-1	
	UL508	
Certifikáty		
	cULus	

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002611 - Přepínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.