LPFS421

OTOČNÝ OVLADAČ KRUHOVÝ Ø30MM ZAPUŠTĚNÁ KOVOVÁ ŘADA PLATINUM, 2 POLOHY, 0 < 1



Obecné charakteristiky

Barva			Černý
Typ poloh			0 < 1
Materiál			Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost		cycles	1000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

	Provozní teplota		
		min.	°C -25
		max.	°C +70
	Skladovací teplota		
		min.	°C -40
		max.	°C +85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002611 - Přepínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.