LPFSL1313

PODSVÍCENÝ OTOČNÝ OVLADAČ Ø30MM ZAPUŠTĚNÁ KOVOVÁ ŘADA PLATINUM, 3 POLOHY, 1 > 0 < 2. ZELENÝ



Obecné charakteristiky

Barva			Zelená
Typ poloh			1 > 0 < 2
Materiál			Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost		cycles	1000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Lever

Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC002611 - Přepínač

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.