LPSB1132

TLAČÍTKO S NÁVRATEM, KOVOVÁ ŘADA PLATINUM SE SYMBOLY, Ø22MM, LÍCUJÍCÍ, STOP/ ČERNÉ



Obecné charakteristiky

Barva	Černý
Typ poloh	Lícující tlačítko
Materiál	Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí	IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Ovládací síla	kg-lb	<0.5Kg / 1.1lb
Mechanická životnost	cycles	5000000
Upevnění		Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér		LPXAU120M

Technické údaje UL


Stupeň krytí UL	Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota

Provozní teplota			
	min.	°C	-25
	max.	°C	+70
Skladovací teplota			
	min.	°C	-40
	max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

CSA C22.2 n° 14
IEC/EN/BS 60947-1
IEC/EN/BS 60947-5-1
UL508

Certifikáty

cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.