LPSB6142

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S HŘIBOVÝM KNOFLÍKEM, KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, S NÁVRATEM, ČERNÝ OVLADAČ Ø40MM



Obecné charakteristiky

Barva			Černý
Typ poloh			Tlačítko s hřibovitým knoflíkem
Materiál			Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost - ovladače s návratem		cycles	5000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota			
	Provozní teplota		
		min. °C	-25
		max. °C	+70
	Skladovací teplota		
		min. °C	-40
		max. °C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu	
	CSA C22.2 n° 14
	IEC/EN/BS 60947-1
	IEC/EN/BS 60947-5-1
	UL508
Certifikáty	
	cULus

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.