# LPSB6842R622E

TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ S HŘIBOVÝM KNOFLÍKEM, KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, UVOLNIT KLÍČEM, ČERNÝ OVLADAČ Ø40MM PRO NORMÁLNÍ STOP, ODLIŠNÝ KLÍČ



## Obecné charakteristiky

| | |
|---|---|
| Barva | Černý |
| Typ poloh | Tlačítko s hřibovitým knoflíkem |
| Materiál | Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu |
| IEC stupeň krytí | IP66, IP67 a IP69K |

## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mechanická životnost - ovladače s aretací | | cycles | 300000 |
| Upevnění | | | Bez montážního adaptéru |
| Montážní adaptér | | | LPXAU120M |


## Technické údaje UL

| | |
|---|---|
| Stupeň krytí UL | Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |

## Okolní podmínky

| | | | |
|---|---|---|---|
| Teplota | | | |
| | Provozní teplota | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| | Skladovací teplota | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +85 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

| | |
|---|---|
| V souladu | |
| | CSA C22.2 n° 14 |
| | IEC/EN/BS 60947-1 |
| | IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| | UL508 |
| Certifikáty | |
| | cULus |

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000221 - Tlačítko do panelu |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.