LPSBL105

PODSVÍCENÝ TLAČÍTKOVÝ OVLADAČ,KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, LÍCUJÍCÍ, ŽLUTÉ



Obecné charakteristiky

Barva			Žlutý
Typ poloh			Lícující tlačítko
Materiál			Slitina hliníku a zinku
IEC stupeň krytí			IP66, IP67 a IP69K

Mechanické vlastnosti

Mechanická životnost - ovladače s návratem		cycles	5000000
Upevnění			Bez montážního adaptéru
Montážní adaptér			LPXAU120M


Technické údaje UL

Stupeň krytí UL			Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K

Okolní podmínky

Teplota				
	Provozní teplota			
		min.	°C	-25
		max.	°C	+70
	Skladovací teplota			
		min.	°C	-40
		max.	°C	+85

Rozměry



Certifikace a shoda s předpisy

V souladu		
	CSA C22.2 n° 14	
	IEC/EN/BS 60947-1	
	IEC/EN/BS 60947-5-1	
	UL508	
Certifikáty		
	cULus	

Klasifikace ETIM

ETIM 8.0	EC000221 - Tlačítko do panelu

Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.