# LPSBL7113

DVOUTLAČÍTKOVÝ OVLADAČ, S NÁVRATEM, BÍLÍ INDIKÁTOR, KOVOVÁ ŘADA Ø22MM PLATINUM, 2 LÍCUJÍCÍ TLAČÍTKA. OBĚ S NÁVRATEM, ZELENÉ -ČERVENÉ



## Obecné charakteristiky

| | |
|---|---|
| Barva | Zelená, červená |
| Typ poloh | Dvojité se dvěma lícujícími tlačítky |
| Materiál | Slitina hliníku a zinku, plastové díly z polyamidu |
| IEC stupeň krytí | IP66, IP67 a IP69K |

## Mechanické vlastnosti

| | | | |
|---|---|---|---|
| Mechanická životnost | | cycles | 1000000 |
| Upevnění | | | Bez montážního adaptéru |
| Montážní adaptér | | | LPXAU120M |

## Technické údaje UL


| | |
|---|---|
| Stupeň krytí UL | Typ1, 2, 3R, 4, 4X, 12, 12K |

## Okolní podmínky

Teplota

| | | | |
|---|---|---|---|
| Provozní teplota | | | |
| | min. | °C | -25 |
| | max. | °C | +70 |
| Skladovací teplota | | | |
| | min. | °C | -40 |
| | max. | °C | +85 |

## Rozměry




## Certifikace a shoda s předpisy

V souladu

| |
|---|
| CSA C22.2 n° 14 |
| IEC/EN/BS 60947-1 |
| IEC/EN/BS 60947-5-1 |
| UL508 |

Certifikáty

cULus

## Klasifikace ETIM

| | |
|---|---|
| ETIM 8.0 | EC000221 - Tlačítko do panelu |


Vlastnosti popsané v tomto dokumentu mohou být kdykoli aktualizovány nebo změněny. Popisy, technické a funkční informace, ilustrace a pokyny v této brožuře mají čistě ilustrativní charakter a nejsou proto smluvně závazné.